

Boquilla reductora
NPFC-RS-G12-G38-MF
Número de artículo: 8142598

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Material del racor roscado	Latón niquelado
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento	-0.95 bar...10 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:--]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Par de apriete nominal de la conexión neumática 1	47.9 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 20 %
Peso del producto	22.84 g
Conexión neumática 1	G1/2
Conexión neumática 2	G3/8
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	PVC