


# Bobina magnética VACF-B-R8-1L

Número de artículo: 8150874

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                          | Valor                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tipo de accionamiento                                   | Eléctrico                                 |
| Posición de montaje                                     | Cualquiera                                |
| Conforme a la norma                                     | IEC 61010-1<br>ISO 20401                  |
| Indicación del estado de señal                          | LED                                       |
| Tiempo de conexión                                      | 100%                                      |
| Clase de aislamiento                                    | H                                         |
| Clase del material de aislamiento del alambre esmaltado | H                                         |
| Valores característicos de las bobinas                  | 24 V DC: 3,4 W                            |
| Fluctuaciones de tensión admisibles                     | +/- 10 %                                  |
| Certificación                                           | c UL us - Recognized (OL)                 |
| Organismo que expide el certificado                     | UL MH18122                                |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC                 | 2 - riesgo de corrosión moderado          |
| Conformidad PWIS                                        | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| Temperatura del medio                                   | -20 °C...50 °C                            |
| Grado de protección                                     | IP65                                      |
| Temperatura ambiente                                    | -20 °C...50 °C                            |
| Peso del producto                                       | 48.5 g                                    |
| Conexión eléctrica 1, tipo de conexión                  | Conector                                  |
| Conexión eléctrica 1, técnica de conexión               | M8x1, codificación A según EN 61076-2-104 |
| Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos       | 3                                         |
| Conexión eléctrica 1, tipo de fijación                  | Fijación por tornillo                     |
| Tipo de fijación                                        | Con tuerca moleteada                      |
| Nota sobre el material                                  | Conformidad con la Directiva RoHS         |
| Material del cuerpo                                     | PA<br>Acero                               |
| Material de la bobina magnética                         | Cobre<br>Acero<br>Termoplástico           |
| Material del devanado                                   | Cobre                                     |