

# Racor de cables NETC-M20-PBK-T26-EX4-E

Número de artículo: 8151588

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                              | Valor                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente                                        | -40 °C...75 °C                                                                                          |
| Grado de protección                                         | IP66<br>IP68                                                                                            |
| Nota sobre el grado de protección                           | IP68 a 5 bares durante 30 minutos                                                                       |
| Categoría ATEX para gas                                     | II 2G                                                                                                   |
| Categoría ATEX para polvo                                   | II 2D                                                                                                   |
| Tipo de protección contra explosión de gas                  | Ex eb IIC Gb                                                                                            |
| Tipo de protección contra explosión de polvo                | Ex tb IIIC Db                                                                                           |
| Temperatura ambiente Ex                                     | -40°C ≤ Ta ≤ +75°C                                                                                      |
| Certificación de protección contra explosión fuera de la UE | EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Gb (IEC-EX)                                                                      |
| Marcado CE (véase la declaración de conformidad)            | Según la Directiva de protección contra explosiones de la UE (ATEX)<br>Según la Directiva RoHS de la UE |
| Tamaño                                                      | M20x1,5                                                                                                 |
| Diámetro del cable                                          | 4 mm...13 mm                                                                                            |
| Color                                                       | Negro                                                                                                   |
| Material del racor de cables                                | PA                                                                                                      |
| Material de las juntas                                      | EPDM                                                                                                    |
| Peso del producto                                           | 13 g                                                                                                    |
| Tamaño del depósito                                         | 1                                                                                                       |
| Conformidad PWIS                                            | VDMA24364-Zona III                                                                                      |
| Nota sobre el material                                      | Conformidad con la Directiva RoHS                                                                       |