

# Tornillo de cierre NETC-P-M20-PBK-T26-EX4-E

Número de artículo: 8151589

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Temperatura ambiente	-40 °C...75 °C
Grado de protección	IP66 IP68
Nota sobre el grado de protección	IP68 a 5 bares durante 30 minutos
Categoría ATEX para gas	II 2G
Categoría ATEX para polvo	II 2D
Tipo de protección contra explosión de gas	Ex eb IIC Gb
Tipo de protección contra explosión de polvo	Ex tb IIIC Db
Temperatura ambiente Ex	-40°C ≤ Ta ≤ +75°C
Certificación de protección contra explosión fuera de la UE	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva de protección contra explosiones de la UE (ATEX) Según la Directiva RoHS de la UE
Tamaño	M20x1,5
Color	Negro
Material del racor de cables	PA
Material de las juntas	EPDM
Peso del producto	5 g
Tamaño del depósito	1
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS