

Racor de cables NETC-M20-PBK-T14

Número de artículo: 8151590

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|-----------------------------------|
| Temperatura ambiente | -40 °C...100 °C |
| Grado de protección | IP66 IP68 |
| Nota sobre el grado de protección | IP68 a 5 bares durante 30 minutos |
| Marcado CE (véase la declaración de conformidad) | Según la Directiva RoHS de la UE |
| Tamaño | M20x1,5 |
| Diámetro del cable | 4 mm...13 mm |
| Color | Negro |
| Material del racor de cables | PA |
| Material de las juntas | EPDM |
| Peso del producto | 14 g |
| Tamaño del depósito | 1 |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |