

Tornillo de cierre NETC-P-M20-PBK-T14

Número de artículo: 8151591

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Temperatura ambiente	-40 °C...100 °C
Grado de protección	IP66 IP68
Nota sobre el grado de protección	IP68 a 5 bares durante 30 minutos
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva RoHS de la UE
Tamaño	M20x1,5
Color	Negro
Material del racor de cables	PA
Material de las juntas	EPDM
Peso del producto	2 g
Tamaño del depósito	1
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS