

Juego de conexión DADG-AK-G8-12-10

Número de artículo: 8152373

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	12
Carrera	10 mm
Presión de funcionamiento	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Par de apriete máx.	1.5 Nm
Tolerancia del par de apriete	± 10 %
Par de apriete máx. de la conexión neumática 1	0.7 Nm
Peso del producto	12.2 g
Conexión neumática	M5
Material del adaptador	Resina epoxi
Material de las juntas	NBR
Material de los tornillos	Acero, recubierto