

# Juego de conexión DADG-AK-G8-12-30

Número de artículo: 8152375

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                 | Valor                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tamaño                                         | 12                                                       |
| Carrera                                        | 30 mm                                                    |
| Presión de funcionamiento                      | 0.1 MPa...0.8 MPa<br>1 bar...8 bar<br>14.5 psi...116 psi |
| Medio de funcionamiento                        | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]            |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC        | 1 - riesgo de corrosión bajo                             |
| Conformidad PWIS                               | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| Temperatura ambiente                           | -10 °C...60 °C                                           |
| Par de apriete máx.                            | 1.5 Nm                                                   |
| Tolerancia del par de apriete                  | ± 10 %                                                   |
| Par de apriete máx. de la conexión neumática 1 | 0.7 Nm                                                   |
| Peso del producto                              | 13.6 g                                                   |
| Conexión neumática                             | M5                                                       |
| Material del adaptador                         | Resina epoxi                                             |
| Material de las juntas                         | NBR                                                      |
| Material de los tornillos                      | Acero, recubierto                                        |