

Anillo de junta OL-1

Número de artículo: 8153156

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	ISO 16030
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.095 MPa...3 MPa -0.95 bar...30 bar -13.775 psi...435 psi
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...100 °C
Apriete a mano para RT	sí
Par de apriete nominal	23 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 20 %
Peso del producto	1.09 g
Conexión neumática	G1
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de los topes	Aluminio
Material de las juntas	HNBR