

Tubo de plástico
PUN-H-F-14X2-RT
 Número de artículo: 8153416

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	14 mm
Radio de curvatura relevante para el caudal	78 mm
Diámetro interior	9.8 mm
Radio de flexión mín.	39 mm
Nota sobre la utilización	Tubo flexible sin impresión TPE-U a base de éter
Características de los tubos flexibles	Con aptitud para cadenas de energía
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Nota sobre la presión de funcionamiento	Agua: presión de funcionamiento en función de la temperatura, véase el diagrama, máx. 0,3 MPa a 0 - 60 °C
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Agua (líquida, sin hielo)
Control de inflamabilidad del material	UL94 HB
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Clase de sala limpia	Elemento instalado estáticamente, no es posible una evaluación significativa según la norma ISO 14644-1
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase declaración de conformidad
Temperatura ambiente	-35 °C...60 °C
Peso del producto según la longitud	0.0911 kg/m
Conexión neumática	Para racor de conexión de diámetro exterior 14 mm
Color	Rojo
Dureza Shore	D 52 +/-3
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tubo flexible	TPE-U (PU)