

Unidad de indicación y control CDPX-X-B-W-4

Número de artículo: 8155213

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	147 mm
Profundidad de montaje	29 mm
Altura	107 mm
Longitud	34 mm
Grosor máx. del panel frontal	5 mm
Reloj de tiempo real	Sí
Desviación reloj de tiempo real	< 100 ppm a 25°C
Cantidad de colores	64 k
Indicación	Con iluminación de fondo
Tipo de indicación	TFT en color
Característica de visualización	Pantalla táctil
Tamaño de la pantalla	4,3"
Batería de reserva	Supercondensador
Margen de tensiones de servicio DC	10 V...32 V
Resolución de la pantalla	480 x 272 píxeles
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Consumo de corriente a la tensión de funcionamiento nominal	0,25 A
Certificación	c UL us - Listed (OL)
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según Directiva de máquinas CEM de la UE Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa del Reino Unido sobre CEM Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...70 °C
Humedad relativa del aire	5 - 85 % Sin condensación
Grado de protección	IP20 IP66
Nota sobre el grado de protección	IP20 en lado posterior IP66 en lado frontal
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Nota sobre la temperatura ambiente	para montaje vertical
Peso del producto	400 g

Característica	Valor
Funciones adicionales	Función de comunicación RS232
Tipo de fijación	En panel frontal
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Interfaz Ethernet, tipo de conexión	Zócalo
Interfaz Ethernet, tecnología de conexión	RJ45
Interfaz Ethernet, cantidad de contactos/hilos	8
Interfaz Ethernet, velocidad de transmisión	10/100 Mbit/s
Interfaz Ethernet, función	Programación
Interfaz USB, función	Transferencia de archivos
Interfaz USB, tipo de conexión	Zócalo
Interfaz USB, técnica de conexión	USB 2.0, tipo A
Software de programación	Designer Studio
Datos de la CPU	256 MB RAM