


Conjunto de sujeción axial EAMM-A-D100-150A

Número de artículo: 8157275

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud nominal	102 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	4500 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	280 kgmm ²
Momento de giro transmisible	143 Nm
Peso del producto	3433 g
Código de interfaz del actuador	D100
Código de interfaz, entrada motor	140A 150A
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS