

# Conjunto de sujeción axial EAMM-A-S95-150A-G2

Número de artículo: 8157279

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud nominal	85.5 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	5500 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	128 kgmm <sup>2</sup>
Momento de giro transmisible	60 Nm
Peso del producto	3768 g
Código de interfaz del actuador	S95
Código de interfaz, entrada motor	140A 150A
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS