


Placa base VMPA1-AP-4-EMG-D2-8-S

Número de artículo: 8157740

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	42 mm
Longitud	107.3 mm
Patrón uniforme	10.5 mm
Cantidad máx. de posiciones de válvula	4
Presión de funcionamiento	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Presión de control MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Presión de mando	3 bar...8 bar
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso del producto	180 g
Conexión neumática 2	M7
Conexión neumática 4	M7
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa base	Fundición inyectada de aluminio