

soporte para amortiguador DADP-ES-G8-20

Número de artículo: 8159236

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	20
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Palanca de tope
Velocidad máx. de impacto	0.8 m/s
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-C1-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Fuerza máxima de impacto	1100 N
Par de apriete máx.	5.2 Nm
Tolerancia del par de apriete	± 20 %
Peso del producto	305 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante y casquillos para centrar
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la palanca	Aleación de forja de aluminio
Material de los tornillos	Acero, galvanizado