

**Amortiguador
DYEF-G8-S-M5-Y1**
Número de artículo: 8159471

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	M5
Carrera	1.5 mm
Amortiguación	Anillos/placas de amortiguación elásticos en ambos lados sin tope fijo metálico
Posición de montaje	Cualquiera
Detección de posición	Sin
Velocidad máx. de impacto	0.8 m/s
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Longitud de amortiguación	1.5 mm
Par de apriete máx.	0.8 Nm
Consumo máximo de energía por carrera	0.05 J
Peso del producto	4.8 g
Tipo de fijación	Con manguito con rosca interior
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR
Material del cuerpo	Acero de alta aleación