

**Amortiguador
DYEF-G8-M5-Y1F**
Número de artículo: 8160235

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	M5
Carrera	2.8 mm
Amortiguación	Anillos/placas amortiguadores/as elásticos/as con tope fijo metálico en ambos lados
Posición de montaje	Cualquiera
Detección de posición	Sin
Velocidad máx. de impacto	0.8 m/s
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Longitud de amortiguación	2.8 mm
Par de apriete máx.	0.8 Nm
Consumo máximo de energía por carrera	0.02 J
Peso del producto	7.6 g
Tipo de fijación	Con manguito con rosca interior
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR
Material del cuerpo	Acero de alta aleación