

Fijación para sensor DASP-V4-12-A-R1

Número de artículo: 8174844

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	12
Forma constructiva	Para tirante
Posición de montaje	Cualquiera
para Ø de émbolo	Ø 80 Ø 100 Ø 125
Clase de resistencia a la corrosión CRC	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...120 °C
Par de apriete	0,6 Nm...1 Nm
Peso del producto	39 g
Tipo de fijación	A presión
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del retenedor	Acero inoxidable de alta aleación
Material de los tornillos	Acero inoxidable de alta aleación