


Escuadra de fijación MS4-WP-F1A

Número de artículo: 8176694

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	4
Serie	MS
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	El producto corresponde a la definición interna de producto de Festo para inserto en la producción de baterías: No pueden utilizarse metales con un contenido de cobre, zinc o níquel superior al 1 %. Excepción: el níquel en aceros, superficies niqueladas químicamente, placas de circuito impreso, cables, conectores eléctricos y bobinas
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C
Peso del producto	39 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR
Material de la unión de módulos	POM Acero inoxidable de alta aleación
Material de los tornillos	Acero inoxidable de alta aleación
Material de la escuadra	Fundición inyectada de aluminio