

# Protección de escape VABD-D3-L-GN12

Número de artículo: 8177961

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Presión de funcionamiento	0 MPa...1.2 MPa 0 bar...12 bar
Protección antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado de protección	IP54
Temperatura ambiente	-50 °C...60 °C
Peso del producto	14 g
Tipo de fijación	Enroscable Con rosca exterior
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tornillo de aireación	HP PA 12