

Manómetro para panel
PAGN-P-63-0.4M-G14-1-CPA
 Número de artículo: 8178633

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Régimen de indicación	0 MPa...0.4 MPa
Conforme a la norma	EN 837-3
Magnitud nominal manómetro	63
Certificación	CPA
Forma constructiva	Manómetro de muelle tubular
Tipo de fijación	En panel frontal
Medio de funcionamiento	Gases inertes Líquidos neutros
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Sin acetileno Sin oxígeno
Presión de funcionamiento	0 MPa...0.4 MPa 0 bar...4 bar 0 psi...58 psi
Factor de esfuerzo alternante	0.66
Clase de precisión de medición	1
Grado de protección	IP43
Temperatura de almacenamiento	-40 °C...70 °C
Temperatura del medio	-20 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Posición de la conexión	Parte trasera, centrada
Conexión neumática	G1/4
materiales en contacto con el medio	Latón
Material del pivote atornillado	Latón
Material del cuerpo	ABS
Material pantalla visual	SAN
Material del anillo de fijación	Acero
Material de los tornillos	Acero
Color del cuerpo	Negro
Peso del producto	120 g

Característica	Valor
Escala	Escala sencilla MPa (exterior)