

Cartucho **NPQX-D-PC10-T14-P10** Número de artículo: 8184510

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Estándar
Diámetro nominal	4.5 mm
Profundidad de inserción del tubo flexible	11.93 mm
Tipo de junta en el pivote atornillado	sin junta
Posición de montaje	Horizontal
Forma constructiva	forma recta Principio Push-pull
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	2.15 g
Tipo de fijación	Con abrazadera de sujeción
Conexión neumática 1	Cartucho de 10 mm
Conexión neumática 2	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"
Color del anillo extractor	Azul
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Reforzado con PA