


Conjunto de sujeción axial EAMM-A-L48-70GA-G2

Número de artículo: 8188640

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud nominal	53.5 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	6000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	39 kgmm²
Momento de giro transmisible	21 Nm
Peso del producto	725 g
Código de interfaz del actuador	L48
Código de interfaz, entrada motor	70GA
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS