

Elemento de separación VABD-XA-12-P2

Número de artículo: 8191737

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	12
Separación de zonas de presión	Canales 3 y 5
Tamaño del depósito	2
Presión de funcionamiento	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Aptitud para vacío	sí
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...70 °C
Peso del producto	0.5 g
Tipo de fijación	insertable manualmente mediante presión
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	HNBR
Material del cuerpo	Reforzado con PA