


Placa de escape VABF-XA-12-M1-C

Número de artículo: 8191741

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño del depósito	1
Compatible con	Terminal de válvulas VTUX-A-P Terminal de válvulas VTUX-A-S
Presión de estallido	17 bar
Presión de funcionamiento	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Aptitud para vacío	No
Caudal normal (normalizado según DIN 1343)	5200 l/min
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...70 °C
Nivel de presión acústica	95 dB(A)
Nivel de potencia acústica a 1 m de distancia	106 dB(A)
Peso del producto	24.9 g
Tipo de fijación	Con enclavamiento
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Reforzado con PA
Material del silenciador	PE