

# Tapón ciego NPQX-P-PC15

Número de artículo: 8191751

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Estándar
Posición de montaje	Cualquiera
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar -14.5 psi...145 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	1.6 g
Tipo de fijación	Con abrazadera de sujeción
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tapón ciego	Reforzado con PA
Material de la junta tórica	HNBR