


Placa
VABF-XA-12-M2-QX

Número de artículo: 8191794

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño del depósito	1
Sentido de flujo	Reversible
Compatible con	Terminal de válvulas VTUX-A-P Terminal de válvulas VTUX-A-S
Presión de funcionamiento	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Aptitud para vacío	sí
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...70 °C
Par de apriete nominal	0.8 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 10 %
Peso del producto	34.7 g
Tipo de fijación	atornillado
Conexión neumática 3/5 compartida	para cartucho de 15 mm
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR
Material del cuerpo	Reforzado con PA
Material de la abrazadera	Acero inoxidable de alta aleación
Material de los tornillos	Acero inoxidable