

Fijación para perfil EAHF-E24-60-P-D5

Número de artículo: 8197131

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	60
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-C1-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	El producto corresponde a la definición interna de producto de Festo para inserto en la producción de baterías:No pueden utilizarse metales con un contenido de cobre, zinc o níquel superior al 1 %.Excepción: el níquel en aceros, superficies niqueladas químicamente, placas de circuito impreso, cables, conectores eléctricos y bobinas
Peso del producto	87 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa	Aleación forjada de aluminio anodizado
Material de los tornillos	Acero