


Conjunto de sujeción axial EAMM-A-S38-55A-G3

Número de artículo: 8197483

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Longitud nominal | 47 mm |
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Revoluciones máx. | 8000 1/min |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de almacenamiento | -25 °C...60 °C |
| Humedad relativa del aire | 0 - 95 % |
| Grado de protección | IP40 |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Momento de inercia de la masa | 5.87 kgmm ² |
| Momento de giro transmisible | 6.5 Nm |
| Peso del producto | 260 g |
| Código de interfaz del actuador | S38 |
| Código de interfaz, entrada motor | 55A |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |