

# Unidad de guía FEN-25-100-GF

Número de artículo: 8204054

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                | Valor                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tamaño                        | 25                                                 |
| Carrera                       | 100 mm                                             |
| Posición de montaje           | Cualquiera                                         |
| Guía                          | Guía deslizante                                    |
| Forma constructiva            | Guía                                               |
| Protección antideflagrante    | Tener en cuenta la advertencia en la certificación |
| Conformidad PWIS              | VDMA24364-B2-L                                     |
| Temperatura ambiente          | -20 °C...80 °C                                     |
| Fuerza de desplazamiento      | 15 N                                               |
| Masa móvil                    | 389 g                                              |
| Peso del producto             | 986 g                                              |
| Tipo de fijación              | Con rosca interior                                 |
| Nota sobre el material        | Conformidad con la Directiva RoHS                  |
| Material del elemento de guía | Acero de alta aleación                             |
| Material del cuerpo           | Aleación forjada de aluminio anodizado             |
| Material de la placa de yugo  | Aleación forjada de aluminio anodizado             |