

# Placa adaptadora OAMC-PA-G18-5

Número de artículo: 8205195

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Material de la escuadra de fijación     | Aluminio, anodizado                           |
| Posición de montaje                     | Cualquiera                                    |
| Forma constructiva                      | Placa base                                    |
| Medio de funcionamiento                 | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [·:·:·] |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 2 - riesgo de corrosión moderado              |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Par de apriete máx.                     | 1 Nm                                          |
| Peso del producto                       | 215 g                                         |
| Tipo de fijación                        | Fijación directa mediante rosca               |
| Fijación de la ventosa                  | Rosca interior G1/8                           |
| Fijación de ventosa, cantidad           | 5                                             |
| Nota sobre el material                  | Conformidad con la Directiva RoHS             |
| Material de las juntas                  | NBR                                           |
| Material de la placa                    | Aleación forjada de aluminio anodizado        |