

Placa adaptadora
OAMC-PA-G14-4
Número de artículo: 8205196

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Material de la escuadra de fijación	Aluminio, anodizado
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Placa base
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:--]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Par de apriete máx.	1 Nm
Peso del producto	215 g
Tipo de fijación	Fijación directa mediante rosca
Fijación de la ventosa	Rosca interior G1/4
Fijación de ventosa, cantidad	4
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR
Material de la placa	Aleación forjada de aluminio anodizado