

# Conjunto de sujeción axial EAMM-A-X22-42A

Número de artículo: 8210057

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	10000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de giro transmisible	0.95 Nm
Peso del producto	60 g
Código de interfaz del actuador	X22
Código de interfaz, entrada motor	42A
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS