

Casquillos para centrar ZBH-9

Número de artículo: 8210498

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	9
Posición de montaje	Cualquiera
Tamaño del depósito	10
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	El producto corresponde a la definición interna de producto de Festo para inserto en la producción de baterías.No pueden utilizarse metales con un contenido de cobre, zinc o níquel superior al 1 %.Excepción: el níquel en aceros, superficies niqueladas químicamente, placas de circuito impreso, cables, conectores eléctricos y bobinas
Peso del producto	0.9 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del casquillo	Acero inoxidable de alta aleación