

Compensador de altura VAL-3/8-80-F1A

Número de artículo: 8210510

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Compensación de altura del elemento de fijación de la ventosa	80 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Conexión de vacío arriba
Presión de funcionamiento	-0.95 bar...8 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	Adecuado para la producción de baterías con valores reducidos de Cu/Zn/Ni (F1a)
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	275 g
Tipo de fijación	Con rosca exterior M25x1,5
Fijación de la ventosa	Rosca interior G3/8
Conexión de vacío	Rosca interior G3/8
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR
Material del cuerpo	Aluminio
Material del retenedor	Aluminio POM Acero inoxidable de alta aleación