

# Unidad de indicación y control CDSV-P20-A

FESTO

Número de artículo: 8217573



## Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud máx. del cable	3 m
Elementos de mando	3 teclas
Protección contra inversión de polaridad	Para todas las conexiones eléctricas
Resistencia a sobrecargas	Presente
Margen de tensiones de servicio DC	15 V...30 V
Consumo de corriente a la tensión de funcionamiento nominal	Electrónica: <= 100 mA
Consumo de corriente máx.	20 mA
Símbolo KC	KC-CEM
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	Adecuado para la producción de baterías con valores reducidos de Cu/Zn/Ni (F1a)
Idoneidad de la sala limpia, medida según ISO 14644-14	Clase 4 según ISO 14644-1
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...80 °C
Humedad relativa del aire	0 - 85 %
Grado de protección	IP40
Clase de protección	III
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Peso del producto	21 g
Consumo de potencia eléctrica	0.5 W
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Altura nominal de utilización	<= 2000 m NHN
Tipo de indicación	LCD retroiluminado
Indicación de dispuesto para el funcionamiento	mediante retroiluminación
Indicación del estado	Diodo emisor de luz azul = estado normal LED rojo = fallo
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Reforzado con PA