

# Cilindro redondo DPRA-N-1 1 1/2"-6-NGP4-N

Número de artículo: 8217871

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Carrera                                 | 6 in                                                                         |
| Diámetro del émbolo                     | 1 1/2"                                                                       |
| Rosca del vástago                       | 7/16-20 UNF-2A                                                               |
| Amortiguación                           | Sin amortiguación                                                            |
| Posición de montaje                     | Cualquiera                                                                   |
| Extremo del vástago                     | Rosca exterior                                                               |
| Forma constructiva                      | Émbolo<br>Vástago<br>Camisa del cilindro                                     |
| Detección de posición                   | Sin                                                                          |
| Seguridad torsional/guía                | Vástago redondo                                                              |
| Presión de funcionamiento               | 9.99 psi...150 psi                                                           |
| Modo de funcionamiento                  | Doble efecto                                                                 |
| Medio de funcionamiento                 | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando    | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 1 - riesgo de corrosión bajo                                                 |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-Zona III                                                           |
| Temperatura ambiente                    | -40 °F...300 °F                                                              |
| Peso del producto                       | 1.08 lb                                                                      |
| Conexión neumática                      | 1/8 NPT                                                                      |
| Nota sobre el material                  | Conformidad con la Directiva RoHS                                            |
| Material de las juntas                  | NBR                                                                          |
| Material del vástago                    | Acero inoxidable de alta aleación                                            |
| Material de la camisa del cilindro      | Acero inoxidable de alta aleación                                            |