

Conjunto paralelo EAMM-U-65-T42-40R-114

Número de artículo: 8222173

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	65
Distancia entre ejes	114 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Relación de reducción	1:1
Revoluciones máx.	3000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Momento de inercia de la masa	41.2 kgmm ²
Par de accionamiento en vacío	0.22 Nm
Momento de giro transmisible	3 Nm
Peso del producto	749 g
Código de interfaz del actuador	T42
Código de interfaz, entrada motor	40R 40RA
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS