


Buje de acoplamiento EAMC-H-10-5-GB5-5

Número de artículo: 8228646

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	5 mm
Tamaño	10
Longitud nominal	9.5 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	10000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	0.022 kgmm ²
Momento de giro transmisible	0.6 Nm
Peso del producto	2 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS