

Buje de acoplamiento EAMC-H-15-7-GB8-5

Número de artículo: 8228647

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	5 mm
Tamaño	15
Longitud nominal	12.4 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	10000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	0.191 kgmm ²
Momento de giro transmisible	1.5 Nm
Peso del producto	5 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS