

Buje de acoplamiento
EAMC-H-25-10-GB8-14
Número de artículo: 8228653

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	14 mm
Tamaño	15/25
Longitud nominal	15.4 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	10000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	1.04 kgmm ²
Momento de giro transmisible	2 Nm
Peso del producto	11 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS