

Buje de acoplamiento EAMC-H-30-10-GB16-9

Número de artículo: 8228656

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	9 mm
Tamaño	30
Longitud nominal	20.7 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	8000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	3.2 kgmm ²
Momento de giro transmisible	8.5 Nm
Peso del producto	25 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS