

Buje de acoplamiento
EAMC-H-35-13-GB16-19
Número de artículo: 8228661

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	19 mm
Tamaño	30/35
Longitud nominal	23.4 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	8000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	5.8 kgmm ²
Momento de giro transmisible	15 Nm
Peso del producto	31 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS