


Unidad de mantenimiento combinada MSB4-1/4:I1:I3

Número de artículo: 8233006

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	4
Serie	MS
Posición de montaje	Vertical +/- 5°
Purga de condensado	Giro manual
Forma constructiva	Filtro de fibras
Volumen máx. de condensado	19 ml
Protección de funda	Funda de protección de material sintético
Presión de funcionamiento	0 MPa...1.4 MPa 0 bar...14 bar 0 psi...203 psi
Caudal normal máx.	360 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Gases inertes
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 °C...60 °C
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [5:-:3]
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	400 g
Tipo de fijación	Con accesorios
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	G1/4
Material de las juntas	NBR
Material del filtro	Fibra de borosilicato
Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
Material de la funda	PC