

# Unidad de mantenimiento combinada MSB4-1/4:02:02-WP-Z

Número de artículo: 8233010

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño                                  | 4                                                                                                                         |
| Serie                                   | MS                                                                                                                        |
| Bloqueo del accionamiento               | Botón giratorio con bloqueo<br>cierre con accesorios                                                                      |
| Forma constructiva                      | Regulador de presión sin manómetro                                                                                        |
| Función del regulador                   | Presión inicial constante<br>Con compensación de la presión inicial<br>Con escape de aire secundario<br>Con flujo inverso |
| Presión de funcionamiento               | 0.08 MPa...1.4 MPa<br>0.8 bar...14 bar<br>11.6 psi...203 psi                                                              |
| Margen de regulación de presión MPa     | 0.03 MPa...0.7 MPa                                                                                                        |
| Margen de regulación de presión         | 0.3 bar...7 bar<br>4.35 psi...101.5 psi                                                                                   |
| Medio de funcionamiento                 | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gases inertes                                                            |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando    | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)                                              |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 2 - riesgo de corrosión moderado                                                                                          |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                         |
| Temperatura de almacenamiento           | -10 °C...60 °C                                                                                                            |
| Temperatura del medio                   | -10 °C...60 °C                                                                                                            |
| Temperatura ambiente                    | -10 °C...60 °C                                                                                                            |
| Peso del producto                       | 490 g                                                                                                                     |
| Tipo de fijación                        | Con escuadra de fijación                                                                                                  |
| Conexión neumática 1                    | G1/4                                                                                                                      |
| Conexión neumática 2                    | G1/4                                                                                                                      |
| Material de las juntas                  | NBR                                                                                                                       |
| Material del cuerpo                     | Fundición inyectada de aluminio                                                                                           |