

Unidad de mantenimiento combinada MSB4-1/4:03:03-WP-Z

Número de artículo: 8233011

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	4
Serie	MS
Bloqueo del accionamiento	Botón giratorio con bloqueo cierre con accesorios
Forma constructiva	Regulador de presión sin manómetro
Función del regulador	Presión inicial constante Con compensación de la presión inicial Con escape de aire secundario Con flujo inverso
Presión de funcionamiento	0.08 MPa...1.4 MPa 0.8 bar...14 bar 11.6 psi...203 psi
Margen de regulación de presión MPa	0.05 MPa...1.2 MPa
Margen de regulación de presión	0.5 bar...12 bar 7.25 psi...174 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 °C...60 °C
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	490 g
Tipo de fijación	Con escuadra de fijación
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	G1/4
Material de las juntas	NBR
Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio