


# Unidad de mantenimiento combinada MSB6-1/2:J121:M1-WP

Número de artículo: 8233027

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño                                  | 6                                                                                                                         |
| Serie                                   | MS                                                                                                                        |
| Bloqueo del accionamiento               | Botón giratorio con bloqueo<br>cierre con accesorios                                                                      |
| Posición de montaje                     | Vertical +/- 5°                                                                                                           |
| Purga de condensado                     | Totalmente automático                                                                                                     |
| Forma constructiva                      | Filtro-Regulador-Lubricador                                                                                               |
| Volumen máx. de condensado              | 38 ml                                                                                                                     |
| Grado de filtración                     | 40 µm                                                                                                                     |
| Llenado máximo de aceite                | 75 cm³                                                                                                                    |
| Función del regulador                   | Presión inicial constante<br>Con compensación de la presión inicial<br>Con escape de aire secundario<br>Con flujo inverso |
| Protección de funda                     | Funda de protección de material sintético                                                                                 |
| Indicador de presión                    | Con manómetro                                                                                                             |
| Presión de funcionamiento               | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar                                                                                       |
| Margen de regulación de presión         | 0.1 bar...7 bar                                                                                                           |
| Caudal normal máx.                      | 4800 l/min                                                                                                                |
| Medio de funcionamiento                 | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:-]<br>Gases inertes                                                            |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando    | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)                                              |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 2 - riesgo de corrosión moderado                                                                                          |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                         |
| Temperatura de almacenamiento           | -10 °C...60 °C                                                                                                            |
| Clase de pureza del aire en la salida   | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:-]                                                                             |
| Temperatura del medio                   | -10 °C...60 °C                                                                                                            |
| Temperatura ambiente                    | -10 °C...60 °C                                                                                                            |
| Peso del producto                       | 1560 g                                                                                                                    |
| Tipo de fijación                        | Con escuadra de fijación                                                                                                  |
| Conexión neumática 1                    | G1/2                                                                                                                      |

| Característica         | Valor                           |
|------------------------|---------------------------------|
| Conexión neumática 2   | G1/2                            |
| Material de las juntas | NBR                             |
| Material del filtro    | PE                              |
| Material del cuerpo    | Fundición inyectada de aluminio |
| Material de la funda   | PC                              |