


Unidad de mantenimiento combinada MSB6-3/8:12:14

Número de artículo: 8233037

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	6
Serie	MS
Posición de montaje	Vertical +/- 5°
Purga de condensado	Totalmente automático
Forma constructiva	Filtro de fibras
Volumen máx. de condensado	38 ml
Protección de funda	Funda de protección de material sintético
Presión de funcionamiento	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
Caudal normal máx.	900 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Gases inertes
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 °C...60 °C
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [5:-:3]
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	1240 g
Tipo de fijación	Con accesorios
Conexión neumática 1	G3/8
Conexión neumática 2	G3/8
Material de las juntas	NBR
Material del filtro	Fibra de borosilicato
Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
Material de la funda	PC