


Conjunto de sujeción axial
EAMM-A-S60-70A
Número de artículo: 8234797



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud nominal	62.5 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	6000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	34.8 kgmm²
Momento de giro transmisible	21 Nm
Peso del producto	750 g
Código de interfaz del actuador	S60
Código de interfaz, entrada motor	70A
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS