


Conjunto de sujeción axial

EAMM-A-S60-84AA

Número de artículo: 8234801

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud nominal	75 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	6000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	34.8 kgmm ²
Momento de giro transmisible	21 Nm
Peso del producto	1090 g
Código de interfaz del actuador	S60
Código de interfaz, entrada motor	84AA
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS